

<将来のスマートフォン内線を検討中の
お客様におすすめ>



ナースコール連携可能なスマートフォンを 既設電話設備にアドオンして利用

MobiSart を、ご利用中の電話設備にスマートフォンを内線化するためのアダプタとして導入することにより、スマートフォンが病院の内線電話端末として利用が可能になります。スマートフォンを内線端末として利用することで、業務の対応力を強化・TCO削減を実現し、利便性に富んだ業務環境をお届けいたします。


MobiSartでスマートフォンの内線化を実現

■ こんな課題がありませんか？「MobiSart」で解決いたします。

課題	解決
<ul style="list-style-type: none"> 既設の電話設備を活かして、スマートフォンを内線電話機として利用できるようにしたい。 導入コストは抑えたい / 部分的に導入したい。 	<ul style="list-style-type: none"> 既設の電話設備にMobiSartを追加することで、スマートフォンを内線電話として利用できます。 「内線プラス クライアントソフトB」アプリ（無償）をスマートフォンにインストールするだけで簡単に内線電話として利用が可能になります。

富士通製交換機との連携

- スマートフォンでナースコールを受けられ、患者名やベッド番号、その他の情報も表示できます。
- 対応機種：Arrows / iPhone (対応OSは確認してください)





他社製交換機との連携

- 他社製交換機との接続においては、既設の電話機からスマートフォンへの発信は、MobiSartに收容されているアナログ回線毎に割り当てられた電話機にのみ可能です（最大4台）。この場合、着信した電話機側に発信者番号は表示されません。

PBX/ボタン電話装置
(他社製)



アナログ回線

MobiSart

ナースコール親機
アイホン社: Vi-nurse

5GHz

2.4GHz

スマートフォン内線を
最大32台收容

内線プラス

5GHz

2.4GHz



保留

短縮ダイヤル

電話機

既設電話交換機にMobiSartが追加されると...



既設電話交換機の有効活用

既設の電話設備なら、従来通りの専用電話機、PHSがご利用いただけます。



ハンディナース子機利用

離席時に電話のピックアップや、転送が出来る内線電話機として利用が可能です。




スマートフォンの内線利用

無線LANエリアが広がれば、事務所内でのスマートフォンを利用した内線電話も可能です。



院内PBXとの連携イメージ



●記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。 ●写真は印刷のため製品の色と多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

富士通株式会社

富士通テレフォニーコールセンター TEL (03)3570-5944

受付時間: 平日9:00~12:00、13:00~17:00

(土曜、日曜、祝祭日、年末年始および当社指定日休日を除く)

このカタログに掲載されている内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

2017年2月